



↓↓ 商品の使い方など、ご質問はこちらに ↓↓

製造元：株式会社エムズプロダクト URL <http://ameblo.jp/msproducts/>
〒271-0081 千葉県松戸市二十世紀が丘美野里町17 TEL 047-393-8108 (M's博士直通)

2015年5月 新商品のご案内

金属製「シム」の1/3以下の低摩擦 高分子ポリマーシム

2015年5月30日 発売
(ご注文締切：5月26日)

特長

スムーズコントロール「滑る」をコンセプトにナイロンの特性を高めた素材「高分子ポリマーシム」
実車にも多数使われている高機能シムです。

摺動部（可動部）に使用すれば摩擦音が減り、フリクションも低減されます。

※各数値はアルミパーツに鉄製シムを使用した時の摩擦係数軽減値を元に計算されています。

高分子ポリマーシムの用途




8枚入

ポリマー「シム」の摩擦係数は 0.16 ~ 0.25
金属パーツに金属シムを使うと
摩擦係数が増える場合があるから注意が必要じゃ！



M's博士



金属製の足回りに
摩擦係数の低い高分子
ポリマーシムを使えば
従来よりも更に
クリアランスを減らしても
スルッスル♪



電動ガン
のギア用シムに
使えば
ギア音低下 & パワー UP !!



イラスト著作権者:3lian.com

| | JAN | 品番 | 商品名 | 価格(税別) | ご注文数 |
|-----|---------------|----------|--|--------|------|
| NEW | 4562341771200 | MP-2425 | 高分子ポリマー「シム」内径 2.5 mm (内径 2.5 mm・外径 4.7mm・厚さ 0.25 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771217 | MP-2450 | 高分子ポリマー「シム」内径 2.5 mm (内径 2.5 mm・外径 4.7mm・厚さ 0.5 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771224 | MP-2480 | 高分子ポリマー「シム」内径 2.5 mm (内径 2.5 mm・外径 4.7mm・厚さ 0.8 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771231 | MP-24100 | 高分子ポリマー「シム」内径 2.5 mm (内径 2.5 mm・外径 4.7mm・厚さ 1.0 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771248 | MP-24S | 高分子ポリマー「シム」各 4 種セット (内径 2.5 mm・外径 4.7mm・厚さ 4 種) × 各 8 枚 | 880円 | |
| NEW | 4562341771255 | MP-2525 | 高分子ポリマー「シム」内径 3.0 mm (内径 3.0 mm・外径 5.4mm・厚さ 0.25 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771262 | MP-2550 | 高分子ポリマー「シム」内径 3.0 mm (内径 3.0 mm・外径 5.4mm・厚さ 0.5 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771279 | MP-2580 | 高分子ポリマー「シム」内径 3.0 mm (内径 3.0 mm・外径 5.4mm・厚さ 0.8 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771286 | MP-25100 | 高分子ポリマー「シム」内径 3.0 mm (内径 3.0 mm・外径 5.4mm・厚さ 1.0 mm) × 8 枚 | 250円 | |
| NEW | 4562341771293 | MP-25S | 高分子ポリマー「シム」各 4 種セット (内径 3.0 mm・外径 5.4mm・厚さ 4 種) × 各 8 枚 | 880円 | |

返品交換サービス実施中！ → 詳しくは弊社までお問合せください。

| | |
|--------|------|
| ショップ様名 | 問屋様名 |
|--------|------|

販売元 株式会社SPEC販売
〒141-0032
東京都品川区大崎3-6-21-209
TEL 03-3782-2310 FAX 03-3782-2407
URL <http://www.topline-rc.com>
E-mail rctopline115@gmail.com